品番: EA723WE-8

品名:30-140N·m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	23,500円 (税抜)/ 25,850円(税込)				
カタログ価格	23,500円(税抜)/25,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 00:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0510ページ				





仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QL140N-MH
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	30~140N·m
最小目盛	1N·m	精度	±3%
差込角	1/2"	有効長	320mm
全長	400mm	重量	790g
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

メタルグリップ

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品