品番: EA723WE-9

品名: 40-200N·m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	<b>25,800円</b> (税抜)/28,380円(税込)				
カタログ価 格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 00:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0510ページ				





## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QL200N4-MH
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	40~200N·m
最小目盛	2N·m	精度	±3%
差込角	1/2"	有効長	400mm
全長	489mm	重量	1.4kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

## アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

## メタルグリップ

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品