


品番：EA723WG-6

品名：40-280N・m/φ22mmトルクレンチ(ヘッド交換式)



販売価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	CL280NX22D
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	40~2800N・m
最小目盛	2N・m	精度	±3%
ヘッド接続径	φ22mm	有効長	660mm
全長	652mm	重量	1.8kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽きれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

樹脂グリップ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

