


品番：EA723WJ-2

品名：13-38mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用)



販売価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
カタログ価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	PHL100N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	20~100N・m
最小目盛	1N・m	開口範囲	13~38mm
有効長	368mm	全長	472mm
重量	1.6kg	精度	±5%

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

アジャスタブル型

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付作業用

設定したトルクに達するとトルクが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

パイプレンチヘッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.