

品番：EA723WJ-3

品名：13-38mm/30-140N・mトルクレンチ(配管用)



販売価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
カタログ価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0193ページ0500ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	PHL140N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	30~140N・m
最小目盛	1N・m	精度	±5%
開口範囲	13~38mm	有効長	426.6mm
全長	517mm	重量	1.8kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付け作業用

パイプレンチヘッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

