

品番：EA723WJ-4

品名：13-38mm/40-200N・m トルクレンチ(配管用)



販売価格	47,100円(税抜)／ 51,810円(税込)		
カタログ価格	47,100円(税抜)／51,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/20 11:37現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	PHL200N
開口範囲	13～38mm	トルク範囲(N・m)	40～200
最小目盛(N・m)	2.0	全長(mm)	約620
重量(g)	2680	精度	±5%
締付作業用			
アジャスタブル型			
目盛付			
パイプレンチヘッド付			
配管やねじ鉄筋のトルク管理に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.