品番: EA723WK-1

品名:5-25N·m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ



販売価格	<b>47,300円</b> (税抜)/ 52,030円(税込)				
カタログ価 格	47,300円(税抜)/52,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 17:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0216ページ				



## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	PQLZ25N
用途	電気自動車・バッテリ・混触防止	トルク調整範囲	5~25N·m
最小目盛	0.25N·m	精度	±3%
耐電圧	AC1000V	差込角	3/8"
有効長	155mm	全長	227mm
重量	280g	付属品	六角棒レンチ(トルク調整用) 校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型、プリセット型兼用

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルク設定は工具が必要なため作業中に不用意な設定変更が難しく誤設定防止の効果があります。

活線作業での感電事故から作業者を守ります。

電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

ラチェット付き