

品番 : EA724CD-22

品名 : $\phi 82/406$ -1333mm 点検ミラー(伸縮柄)



販売価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0350ページ		



滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかりと握れます

仕様

ミラー径	$\phi 81\text{mm}$	倍率	等倍
シャフト長	300~1333mm	重量(g)	127
材質	ミラー:ガラス、ミラー受・シャフト:ステンレス ハンドル:樹脂	ハンドル径	14mm

ミラー部分取り外し可能

ボールジョイント部分のネジを緩めると外しができます。

ボールジョイントで360°見ることができます。

すべり止めグリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

目視しにくい場所の点検に

ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能

シャフト伸縮4段階

伸縮性サービスミラー

代替品



品番 EA724CD-21
コメント ϕ 57mm/300-1295mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.