品番: EA724CD-24

品名: φ57/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)



販売価格	3,360円 (税抜)/3,696円(税込)				
カタログ価 格	3,360円(税抜)/3,696円(税込)				
在庫数	最新在庫: 38 (2025/12/20 00:16現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0350ページ				























濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

倍率	等倍	ミラーサイズ	φ 57mm
伸縮サイズ(mm)	170~940	重量	120g
光源	LED球1個	電源	CR2016×2個
材質	ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス		

スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

ボールジョイント付。360°見ることが可能

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー: EA724CD-24M)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.