

品番 : EA724CD-25

品名 : φ85/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,730円(税抜) / 5,203円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,730円(税抜) / 5,203円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 47 (2026/02/07 12:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0345ページ | | |



濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--------|-----------|
| 倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | φ85mm |
| 伸縮サイズ(mm) | 170~768 | 重量 | 161g |
| 光源 | LED球3個 | 電源 | CR2016×2個 |
| 材質 | ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス | | |

スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

ボールジョイント付。360°見ることが可能

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-25M)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

