品番: EA724CD-25

品名: φ85/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)



販売価格	<b>3,990円</b> (税抜)/4,389円(税込)				
カタログ価 格	3,990円(税抜)/4,389円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>73</b> (2025/12/19 23:59現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0350ページ				

















濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

## 仕様

F-10						
倍率	等倍	ミラーサイズ	φ85mm			
伸縮サイズ(mm)	170~768	重量	161g			
光源	LED球3個	電源	CR2016×2個			
材質	ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス					
スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。						
ボールジョイント付。360°見ることが可能						

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー: EA724CD-25M)