

品番：EA724CD-30

品名：46x67mm/269-754mm 点検ミラー(伸縮/LED付)



販売価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2025/06/16 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0350ページ		



濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

倍率	等倍	ミラーサイズ	46×67mm(黒枠込み:55×89mm)
重量	126g(電池含)	ライト	光源:白色LED球3個
電源	CR2032×2個(付属)	伸縮長	269～754mm
材質	ミラー:ガラス シャフト:ステンレス		

濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
角度を調整できるLEDライト(3個)付き
ライトのスイッチはミラー裏側にあります
ボールジョイント付(360°回転可能)
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-30H)

代替品

品番	EA724CD-24
コメント	丸型、仕様をご確認下さい。



**品番** EA724CD-25  
**コメント** 丸型、仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.