

品番 : EA724EK-2


品名：Φ82 作業用ミラー(マグネット付)



販売価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)
カタログ価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)
在庫数	最新在庫: 73 (2026/01/23 11:46現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0345ページ



品番	穴径	重量
EAT24DN-1	Φ62mm	80kg
EAT24EK-2	Φ62mm	20kg
品番	穴径	重量
EAT24DK-1M	EAT24DN-1用(Φ62)	
EAT24DK-1M	EAT24EK-2用(Φ62)	



ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製

仕様

倍率	等倍	ミラー径	φ82mm
ミラー受部	ステンレス	ミラー材質	ガラス
吸着力	71N(7.2kgf)		
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能			
マグネット付の土台でしっかり固定します			
ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製			
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EH-1M)			
ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.