

品番：EA724GC-23

品名：40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンス製)



販売価格	3,850円(税抜)／ 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜)／ 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/14 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0208ページ		



仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	02482
倍率	等倍	サイズ(mm)	ミラー:40×50 伸縮長:200～600
重量(g)	70	ミラー材質	ステンレス
シャフト材質	ステンレス		
ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。			
配管検査に適したR型ヘッド			
伸縮6段階			
ペンクリップ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.