

品番 : EA724RS-2

品名 : $\phi 57\text{mm}/178\text{-}920\text{mm}$ サービスマラー(伸縮型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,990円(税抜) / 8,789円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,990円(税抜) / 8,789円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/01/23 01:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0345ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12921M-57MM |
| ミラーサイズ | $\phi 57\text{mm}$ | 伸縮長(mm) | 178~920 |
| 重量(g) | 70 | ミラー材質 | ステンレス |
| ミラー受部 | プラスチック | シャフト部 | ステンレス |
| ボールジョイント付(180°回転可能) | | | |
| 薬品に強く握りやすいグリップ | | | |
| 伸縮自在の丸型テレスコピックミラー | | | |
| 割れにくいステレスミラーを採用 | | | |
| サビに強いステンレスシャフトを採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.