



品番：EA725AC-54

品名：30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0747ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	AI-4
測定範囲	30~42mm	最小目盛	0.01mm
測定深さ	40mm	アーム長	測定可能:40mm
指示誤差	±0.04mm	繰返し精密度	0.02mm
測定子先端	φ1.6mm	本体幅	80mm
本体高さ	93mm	奥行	22mm
材質	本体:スチール	重量	85g
付属品	●PCケース	用途	穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に

高精度な内径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.