



品番：EA725AC-55

品名：40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/20 07:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	AI-5
測定範囲	40～52mm	最小目盛	0.01mm
測定深さ	40mm	アーム長	測定可能:40mm
指示誤差	±0.04mm	繰返し精密度	0.02mm
測定子先端	φ 1.6mm	本体幅	90mm
本体高さ	94mm	奥行	22mm
材質	本体:スチール	重量	88g
付属品	●PCケース	用途	穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に

高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックブローフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.