品番: EA725AC-56

品名: 10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



販売価格	31,300円 (税抜)/34,430円(税込)				
カタログ価 格	31,300円(税抜)/34,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 22:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0759ページ				







仕様

メーカー	新潟精機	型番	BI-O
測定範囲	10~34mm	最小目盛	0.02mm
測定深さ	80mm	アーム長	測定可能:60、80mm
指示誤差	±0.06mm	繰返し精密度	0.04mm
測定子先端	1 mm	本体幅	70mm
本体高さ	135mm	奥行	22mm
材質	本体:スチール	重量	80g
付属品	●PCケース	用途	穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形 状の内径測定や幅測定に

高精度な内径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックプルーフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

脚交差タイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.