

品番：EA725C-11

品名：200mm ノギス(自動ストップ付)



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GHS-20
最大測定値(mm)	200	最小読取值(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	50	本体幅	286mm
本体高さ	90mm	奥行	9mm
最大許容誤差	±0.05mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	200g	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

デプスバー付

指掛けを離せばバーニヤが止まり、被測定物から外す時もジョウが動きません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

M型ノギスです。

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。

指掛け部が自動クランプ式です。

#### 代替品

--	--



品番 EA725D-3B

コメント 変更点:デジタルに。自動ストップ無

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.