

品番：EA725CD-300A

品名：300mm ロングジョーノギス



販売価格	67,000円(税抜) / 73,700円(税込)		
カタログ価格	67,000円(税抜) / 73,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/10 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	JLVC-30
最大測定値(mm)	300	最小読取值(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	170	サイズ	A(全長):458mm、B:239mm、C:35mm、D:130mm、E(ジョーの長さ):170mm、F:115mm、G:53.5mm、H:25mm
最大誤差	±0.08mm	本体幅	458mm
本体高さ	239mm	奥行	15mm
材質	ステンレス	重量	1.16kg
タイプ	アナログ	付属品	●アルミケース
用途	外側、内側、段差測定に	注意	●外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。 ●ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。

デプスバー:無

缶などの大型ワークの直径測定に便利です。

高さ調節可能なサポート付で、安定した測定を補助。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.