

品番 : EA725CJ-130

品名 : 300mm デジタルノギス



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0751ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-300
測定範囲(mm)	0~300	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	60	本体幅	400mm
本体高さ	102mm	奥行	17mm
最大誤差	±0.04mm	機能	データホールド、オートオフ(約20分)
電源	CR2032×1個	材質	ステンレス
重量	260g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側、段差、深さ測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー付

荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.