

品番：EA725CJ-30

品名：300mm デジタルノギス(超硬付)



販売価格	30,600円(税抜)／ 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/19 01:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-300W
測定範囲(mm)	0～300	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	60	本体幅	400mm
本体高さ	102mm	奥行	18mm
最大誤差	±0.04mm	機能	測定面超硬チップ付、データホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電源	CR2032×1個	材質	本体:ステンレス 測定面:超硬チップ
重量	260g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側、段差、深さ測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー付			
★超硬チップ付きで荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。			
別売のBluetoothBOX (EA725NS) を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			

代替品

	品番 EA725CJ-130 コメント 超硬チップは付いていません。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.