品番: EA725CM-150A

品名:150mm デジタルノギス(ケガキ型)



販売価格	26,000円 (税抜)/ 28,600円(税込)				
カタログ価 格	26,000円(税抜)/28,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 22:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0751ページ				











仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150S
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	本体幅	236mm
本体高さ	76mm	奥行	17mm
最大誤差	±0.03mm	重量	170g
機能	オートオフ(約20分)・ホールド	電源	SR2032(リチウム電池)×1個
材質	本体:ステンレス 測定面:超硬チップ	使用温度範囲	0℃~40℃
保存温度範囲	-10℃~60℃	電池寿命	約2.5年
表示	LCD5桁表示	最大応答速度	プラスの方向へのスライド:1.5m/s マイナス方向へのスライド:0.75m/s
付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)	用途	ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測 定
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

超硬チップ付(内、外側測定面)

デプスバー付

これ一本で測定とケガキの両方ができます。

別売のBluetoothBox(EA725NS)に対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.