品番: EA725CR-80

品名:10-200mm デジタルノギス(インサイド型)



販売価格	56,000円(税抜)/61,600円(税込)				
カタログ価格	56,000円(税抜)/61,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 22:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0752ページ				







## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-200IK2
測定範囲(mm)	10~200	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	80	本体幅	295mm
本体高さ	107mm	奥行	19mm
最大誤差	±0.05mm	材質	ステンレス
重量	240g	機能	ホールド、オートオフ(約20分)、 Bluetooth
電源	CR2032×1個	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	内側測定専用ノギスに	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

## デプスバー:無

ジョウが細く、より狭い場所での測定が可能。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.