


品番：EA725CV-10

品名：φ1-9.5mm/10-150mm デジタルキス(穴ピッチ用)



販売価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDGP-150A2
測定範囲(mm)	10~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	62	本体高さ	100mm
奥行	17mm	最大誤差	±0.05mm
適応穴径	φ1mm~9.5mm	機能	プリセット、ホールド、オートオフ(約20分)
電源	CR2032×1個	材質	ステンレス
重量	220g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	穴の芯間寸法の測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー:無

穴の芯間寸法を素早く測定

原点設定に便利なマスタープレート付

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.