

品番：EA725D-4B

品名：300mm デジタルノギス



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 02:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		



### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5764A-300
測定範囲(mm)	0~300	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	60	機能	ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
電源	CR2032×1個(付属)	材質	ジョウ・本尺: ステンレス(SUS 420J2相当品) 表示部: ABS樹脂
精度	±0.04mm	繰り返し精度	±0.01mm
全長	390mm	サイズ	390×102×15(H)mm
重量	274g(電池含む)	電池寿命	約1年
最大応答速度	3m/s	動作温湿度範囲	0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)	付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書

大型液晶表示で読み取りやすいです。

デプスバー付

比較測定、間接測定が可能

スライド部分はムラがなく滑らかです。

サムローラー付、転がして微量な調整が可能

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.