


品番 : EA725DC-20B

品名 : 200mm デジタルノギス



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/19 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19996
測定範囲(mm)	0.01～200	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	50	本体サイズ	294×90×15.5mm
重量	175g	材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
最大許容誤差	±0.03mm	電源	SR44×1個(付属)
使用温度	0～40°C	保管温湿度	温度:-10～60°C 湿度:80%以下
機能	・オートパワーオフ(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能	用途	・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。

読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

保管や持ち運びに便利なケース付です。

デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.