

品番 : EA725DC-45A

品名 : 450mm デジタルノギス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,300円(税抜)／54,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,300円(税抜)／54,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/19 12:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0742ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------------------|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19986 |
| 測定範囲(mm) | 0.01～450 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 100 | 本体サイズ | 626×169×20mm |
| 重量 | 980g | 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
| 使用温度 | 0～40°C | 保管温湿度 | 温度:-10～60°C 湿度:80%以下 |
| 最大許容誤差 | ±0.05mm | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 機能 | ・ゼロセット機能 ・ホールド機能 ・プリセット機能 ・ABS機能 | 用途 | ・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 |

デップスバー 無

大きな物も測定できます。

読み取りやすい大文字

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

微動送りツマミで微調整に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.