

品番：EA725DC-60A

品名：600mm デジタルノギス



販売価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
カタログ価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 18:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0753ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19987
測定範囲(mm)	0.01~600	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	100	本体サイズ	776×169×20mm
重量	1,100g	材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度	0~40℃	保管温湿度	温度:-10~60℃ 湿度:80%以下
最大許容誤差	±0.05mm	電源	CR2032×1個(付属)
機能	・ゼロセット機能 ・ホールド機能 ・プリセット機能 ・ABS機能	用途	・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。

デップスバー 無

大きな物も測定できます。

読み取りやすい大文字

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.