

品番：EA725EE-26

品名：0- 50mm ダイヤルベンチマイクロメーター



販売価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/05 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



0.002mmから最大50mm広範囲の測定することが出来ます。

仕様

測定範囲	(マイクロメーターヘッド):0~50mm、 (ダイヤルインジケーター):0.2mm	目盛仕様	0~10~0
最小目盛	(マイクロメーターヘッド):0.002mm、 (ダイヤルインジケーター):0.2mm	ワークテーブル	57mm径、22mm垂直調整
高さ	110mm	ベースサイズ	250×120mm
スピンドル径	8mm	重量	8.8kg
ケースサイズ	500×200×190(H)mm		

作業現場あるいは検査までの作業台での使用に最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.