

品番 : EA725EH-123

品名 : 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター



販売価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
カタログ価格	49,500円(税抜) / 54,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD334-100I
測定範囲(mm)	75~100	最小読取値(mm)	0.001
スピンドル径	φ8mm	最大許容誤差	8μm
本体幅	223mm	本体高さ	76mm
奥行	27mm	電源	SR44×1個
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	重量	320g
付属品	●木箱 ●キースパナ ●SR44(テスト用) ●基準リングゲージφ75	用途	内側寸法の測定に
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。

代替品

	<p><b>品番</b> EA725EH-123A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:重量、電源、オート切時間</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.