品番: EA725EH-16

品名: 275-300mm マイクロメーター



販売価格	23,500円 (税抜)/ 25,850円(税込)					
カタログ価格	23,500円(税抜)/25,850円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:49現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0754ページ					



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC106-300
測定範囲(mm)	275~300	最小読取値(mm)	0.01
口の深さ(mm)	168	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	9 μ m	本体幅	425mm
本体高さ	255mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	重量	1070g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱●キースパナ●基準棒275mm(1本)
用途	外側寸法の測定に		

定圧装置付

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上です。

株式会社エスコ