

品番：EA725EH-16

品名：275-300mm マイクロメーター



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC106-300
測定範囲(mm)	275~300	最小読取値(mm)	0.01
口の深さ(mm)	168	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	9μm	本体幅	425mm
本体高さ	255mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	重量	1070g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱 ●キースパナ ●基準棒275mm(1本)
用途	外側寸法の測定に		

定圧装置付

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

