



品番：EA725EH-2

品名：25- 50mm マイクロメーター



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC105-50
測定範囲(mm)	25~50	最小読取値(mm)	0.01
口の深さ(mm)	37	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	4 μ m	本体幅	156mm
本体高さ	75mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	重量	200g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●PCケース ●キースパナ ●基準棒25mm(1本)
用途	外側寸法の測定に		

定圧装置付

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

