



品番：EA725EH-31

品名：0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/20 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC1064-100
測定範囲(mm)	0～100	最小読取值(mm)	0.01
口の深さ(mm)	59	スピンドル径	φ 8mm
最大誤差	5 μm	本体幅	230mm
本体高さ	110mm	奥行	21mm
タイプ	アナログ	重量	380g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●PCケース ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●基準棒:25、50、75mm
用途	外側寸法の測定に		

アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。
マイクロメーターヘッドのストローク:25mm
定圧装置付
この1本で広範囲測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.