


品番：EA725EH-84

品名：25- 50mm ハブマイクロメーター



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC203-50H
測定範囲(mm)	25~50	最小読取值(mm)	0.01
スピンドル径	φ6.5mm	最大許容誤差	4μm
本体幅	150mm	本体高さ	26mm
奥行	18mm	タイプ	アナログ
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	重量	170g
付属品	●PCケース ●キースパナ ●基準棒25mm	用途	歯車のハブ径測定など、狭い箇所の測定に

通常マイクロメータでは測れない狭い箇所の測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

フレームは塗装仕上げです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.