品番: EA725EJ-22

品名: 25-50mm インサイドマイクロメーター



販売価格	24,200円 (税抜)/26,620円(税込)					
カタログ価 格	24,200円(税抜)/26,620円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 17:10現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0755ページ					





仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC304-50I
測定範囲(mm)	25~50	最小読取値(mm)	0.01
最大誤差	6 μ m	本体幅	41 mm
本体高さ	124mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	材質	ジョウ:ステンレス スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
重量	150g	付属品	●PCケース●キースパナ●基準リングゲージ φ 25
用途	内側寸法の測定に		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

株式会社エスコ