品番: EA725ET-2

品名: 2-25mm マイクロメーター(V型アンビル)



販売価格	59,000円(税抜)/ 64,900円(税込)				
カタログ価 格	59,000円(税抜)/64,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/17 14:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0755ページ				









3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェックに

仕様

スピンドル径	6.5mm (先端:2mm)	最小目盛	0.01 mm
測定範囲	2~25mm	重量	294g
測定	測定面に測定物をはさみシンブルを廻してスピンドルを動かし、測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。)	注意	シンブルを回転する時にスリーブの 0 の目盛りを超えないように注意すること。 0を超えると以後の読み取りが不正確になります。

ラチェットストップ付

3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェック

副尺 1回転 0.5mm 副尺最小目盛 0.01mm

サテンクローム仕上げ:つや消し、防さび

テーパー状のフレーム:狭い所でも計測できます。

ハイマイクロ仕上げ:アンビルとスピンドルの表面

強化ネジで安定した測定 スピンドルー本ですので正確さが長く保てます。

簡単なスリーブ調節

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.