

品番 : EA725ET-41

品名 : 0- 25mm デジタル・ハフイフ° シクネスマイクロメーター(PC対応)



販売価格	69,500円(税抜)／76,450円(税込)		
カタログ価格	69,500円(税抜)／76,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



大きく読みやすいハイコントラスト液晶ディスプレイで視認性良好

仕様

測定範囲	0~25mm	最小目盛	0.001mm
スピンドル径	12mm	電源	3Vリチウム電池(CR2450N)×1: EA725LB-251
重量	0.34kg		
パイプの肉厚を測るマイクロメーターです。			
大きく見やすいLCDデジタル表示により、読み取りミスを減らし、効率的な作業をサポートします。			
測定データを統計的工程管理(SPC)システムに出力できるため、データ管理と品質分析が容易に行えます。			
光の反射を抑え、鋳に強いスターlett独自のサテンクローム仕上げが施されています。			
RS232インターフェイス対応			
オートオフ			
ホールド機能付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

