

品番：EA725F-91

品名：150mm デプスゲージ(デジタル/片側ベース)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 04:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0747ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|------|-----------------------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-150DR |
| 測定範囲 | 0~150mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| ベース幅 | 62.5mm | 最大誤差 | ±0.03mm |
| 機能 | オートオフ(約20分)、ホールド | 電源 | CR2032×1個 |
| 全長 | 230mm | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 175g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 深さの測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |

狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。

別売のBluetoothBOX (EA725NS) を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.