

品番：EA725FC-41

品名：0-150mm デジタルディプスゲージ(PC対応)



販売価格	116,700円(税抜) / 128,370円(税込)		
カタログ価格	116,700円(税抜) / 128,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



モデルチェンジ内容 24/02/08 ボタンサイズ、使用電池が「CR2032」に変更になりました(No.55 1213)

ハイコントラスト液晶デジタル読み取り画面

仕様

測定範囲	0~150mm	シンプル/シェル	mm目盛
精度	±0.005mm	最小目盛	0.001mm
ベース幅	100mm	電源	リチウムコイン電池(CR2032)×1個
材質	フレーム: 鋳造 スピンドル: スチール、その他プラスチック類など	ロッド数	6本

RS232インターフェイス対応

このデジタル深さマイクロメーターはほとんどの穴、スロット、溝の肩及び突起物を測定するため0-150mmの大きな測定範囲を持っています。100mmのベースは長期にわたり精度を維持する為、焼入れされ、研磨されラップ仕上げされています。

読み取り易さの機能

ちょうど良い大きさのハイコントラストのLCDデジタル表示

- ・分解能-0.001mm
- ・標準であるミリメートル目盛
- ・つや消しの黒の縮緬仕上げのフレーム
- ・つや消しのなし地クロム仕上げのシンプル及びスリーブ

取り扱いやすさの機能

- ・リング型の刻みつきロックナット

- ・一体型のラチェット／スピーダー

精度及び長寿命の機能

- ・ 研磨されラップ仕上げされた一体型のスピンドル
- ・ ベースの長さは100mm、ロッド径は4mm、測定ロッドは全て調製可能
- ・ 独自の設計のエレクトロニクスマイクロプロセッサ
- ・ 付属の3ボルト電池は通常の使用では1年以上の寿命
- ・ 30分間使用しないと自動的に電源オフ

フル機能の操作機能

- ・ 瞬時のミリメートル／インチの変換
- ・ このミリメートルモデルは電池交換した後はミリメートルモードを表示します。
- ・ 測定HOLD(ホールド)ボタン
- ・ どの測定位置でもゼロに復帰する機能
- ・ マイクロメーターの真のゼロ位置を保持し復帰する機能
- ・ どの位置でもどの読取をインストールするPRESET(プリセット)ボタン
- ・ 最大及び最小許容限度をインストールする機能
- ・ PCへのデータ出力

代替品



品番 EA725FD-12
コメント 最小目盛:0.01mm 7140°タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.