

品番：EA725FE-4

品名：0-100mm デプスマイクロメーター



販売価格	20,000円(税抜)／ 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/24 20:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC202-100FS
測定範囲(mm)	0～100	最小読取值(mm)	0.01
ベース幅(mm)	101.5	最大誤差	5 μm
材質	ベース部:ステンレス 測定子:高炭素クロム軸受鋼	重量	265g
付属品	●PCケース ●キースパナ ●六角レンチ ●スパナ ●替ロッド:0-25、25-50、50-75、75-100mm	用途	深さの測定に
高精度深さ測定用マイクロメータです。			
測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
定圧装置付です。			

代替品

品番	EA725FD-32
コメント	測定範囲:0～150mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.