

品番：EA725FE-6A

品名：0-25mm/101.5mm デブスマイクロメータ(デジタル)



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0746ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM293-25FB
測定範囲	0~25mm	最小目盛	0.001mm
ベース幅	101.5mm	最大誤差	6μm
電源	CR2032(リチウム電池)×1個	全長	167mm
材質	●ベース部: ステンレス ●測定子: 高炭素クロム軸受鋼	用途	深さの測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用)	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)

高精度深さ測定用マイクロメータです。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

