


品番：EA725MA-14A

品名：100mm/0.01/58mmダイヤルゲージ(ロングタイプ)



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-10078SP
ダイヤル径(mm)	78	全長(mm)	375.5
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	100
目盛仕様	0~100	用途	測定範囲の長い測定に
測定子長	108mm	重量	530g
材質	本体:スチール 測定子先端:鋼	戻り誤差	15 μm
測定力	4.5N以下	長針1回転	1mm
全測定範囲指示誤差	±50 μm	繰返し精密度	6 μm
取付軸径	φ8mm	付属品	裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
注意	垂直(測定子下向き)でご使用下さい。		

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。

自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.