品番: EA725MA-1A

品名: 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ



販売価格	5,500円 (税抜)/6,050円(税込)				
カタログ価格	5,500円(税抜)/6,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/17 19:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0751ページ				



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-10
ダイヤル径(mm)	φ 58	全長(mm)	112
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	10
目盛仕様	±0~100	用途	平面の凸凹、工作物の取り付けの良 否、軸の振れ、直角度の変位測定に
ステム径	φ8mm	測定子長	21mm
重量	180g	材質	本体:スチール 測定子先端:鋼
戻り誤差	5μm	測定力	1.5N以下
長針1回転	1 mm	1/10回転隣接誤差	8 µ m
全測定範囲指示誤差	±20μm	繰返し精密度	5μm
付属品	裏ふた(平タイプと耳金付タイプの2種 類)		

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.