


品番：EA725MA-8A

品名：10mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-10KD
ダイヤル径(mm)	58	全長(mm)	112
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	0~10
目盛仕様	±0~100	取付軸径	φ8mm
測定子の長さ	21mm	サイズ(mm)	A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
材質	本体:スチール 測定子先端:鋼	戻り誤差	5μm
測定力	1.5N以下	長針1回転	1mm
1/10回転隣接誤差	8μm	全測定範囲指示誤差	±20μm
繰返し精密度	5μm	重量	180g
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。	付属品	裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類

リミット針を装着

最小単位の目盛が見やすい、階段状目盛

軸受部に宝石軸受を使用しています。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

目盛板は緑色です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.