


品番 : EA725MB-12

品名 : 0.8mm/0.01/37.5mmダイヤルインジケータ(ロング) / 超硬



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8038WL
測定子材質	超硬	目量(mm)	0.01
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0~40~0
ダイヤル径(mm)	37.5	本体高さ	126mm
奥行	26mm	材質	本体:スチール
付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付): φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ	測定子長さ	42mm
タイプ	てこ式	戻り誤差	9 μm
測定力	0.2N以下	指示誤差	13 μm
繰返し精密度	3 μm	重量	80g
用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に		

ロング測定子タイプのでこ式ダイヤルインディケータです。

通常のダイヤルインディケータでも測れない深い場所の測定が行えます。

各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色

測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.