品番: EA725MB-1A

品名: 0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター



販売価格	<b>11,500円</b> (税抜)/12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/17 22:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0751ページ				



## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8030S
測定子材質	鋼	目量(mm)	0.01
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0~40~0
ダイヤル径(mm)	30	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良 否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
全長	93mm	ステム径	φ6、8mm
測定子長	12.5mm	重量	70g
材質	本体:スチール 測定子:鋼	広範囲行き精度	13 μ m
戻り誤差	3 µ m	測定力	0.5N以下
隣接誤差	10μm	繰返し精度	3 µ m
タイプ	てこ式	付属品	<ul><li>●PCケース</li><li>●ステム(アリ溝付): φ6、φ8</li><li>●測定子交換用スパナ</li></ul>

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。

目盛板は緑色

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.