品番: EA725MB-6A

品名: 0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)



販売価格	11,000円 (税抜)/12,100円(税込)				
カタログ価 格	11,000円(税抜)/12,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/17 14:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0751ページ				



磁気を帯びない

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8038R	
測定子材質	ルビー	目量(mm)	0.01	
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0~40~0	
ダイヤル径(mm)	37.5	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良 否、軸の触れ、直角度等の変位測定に	
全長	93mm	ステム径	φ6、8mm	
測定子長	12.5mm	重量	80g	
材質	本体:スチール 測定子:ルビー	広範囲行き精度	13 µ m	
戻り誤差	3 µ m	測定力	0.5N以下	
隣接誤差	10 μ m	繰返し精度	3 μ m	
タイプ	てこ式	付属品	●PCケース●ステム(アリ溝付): φ6、φ8●測定子交換用スパナ	
高い耐磨耗性				
電気を通さない				

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。

 目盛板は緑色
 夕6、8mm用ホルダー付
 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.