

品番：EA725MC-1

品名：4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ



販売価格	61,700円(税抜)／ 67,870円(税込)		
カタログ価格	61,700円(税抜)／67,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 20:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	CDI-6D
測定範囲	4～6mm	広範囲精度	10 μm
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	0.6mm
測定深さ	34mm	繰返し精密度	3 μm
隣接誤差	5 μm	測定子	4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1mm
換えワッシャ	無し	電源	CR2032×1個
本体幅	66mm	本体高さ	202mm
奥行	40mm	材質	本体:スチール 測定子:炭素工具鋼 測定針先端:超硬
重量	255g	付属品	●木箱 ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ ●CR2032(テスト用)
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジ

		ケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意 下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。		
デジタルインジケータを標準装備しています。		
ABS(絶対測定)機能付です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.